

大型蓄圧式ABC消火器

**AHA-50P**  
**AHA-100PHII**



消火器にはリサイクルシールが貼付されています。

「廃消火器リサイクルシステム」は、寿命を迎えた消火器を安全に回収してリサイクルする取り組みです。

リサイクルシールには、回収拠点（指定引き取り場所、特定窓口等）以降の運搬費、処理費が含まれております。

※ユーザー様から回収拠点までの費用は含まれておりません。尚、一部保管費用を要する場合があります。

製品コード <b>361333</b>	設置消火器 (✓を記入して下さい)
本体価格 <b>105,600円(税込10%)</b>	<input type="checkbox"/>
本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません	

製品コード <b>342485</b>	設置消火器 (✓を記入して下さい)
本体価格 <b>368,500円(税込10%)</b>	<input type="checkbox"/>
本価格にはリサイクルシール代金を含んでおりません	

# 業務用消火器

ご家庭には住宅用消火器を設置してください。

# 大型蓄圧式ABC粉末消火器

## AHA-50P AHA-100PH II

### 特長

#### ●点検が容易です。

消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかります。(注意参照)

#### ●温度変化にも強い消火器です。

消火器内部に蓄圧された圧力は、温度による圧力の変化が極めて少なく、定温時でも消火器の性能には影響がありません。

#### ●寒さに強い消火器です。

蓄圧式なので、外気が入らず、それにより、薬剤の吸湿固化に強くなりました

### 仕様

品名	AHA-50P (蓄圧式)	AHA-100PH II (蓄圧式)
型式番号	消第28～6号	消第24～54～1号
能力単位	A-10,B-20,C	A-10,B-20,C
総質量	約 38.6kg	約 66.0kg
薬剤質量	20.0kg	40.0kg
全高	約 855mm	約 900mm
最大幅	約 380mm	約 420mm
使用温度範囲	-30～+40℃	-30～+40℃
放射時間	約 36秒 (20℃)	約 65秒 (20℃)
放射距離	3～8m (20℃)	3～8m (20℃)
耐圧試験圧力値	2.00MPa	2.00MPa
放射機構	開閉バルブ式	開閉バルブ式

### 使用方法

#### 使用方法 (AHA-50P)


- ホースをはずし安全ピンを引き抜く
- レバーを上にあげる
- ノズルを火元に向けハンドルを開く

#### 使用方法 (AHA-100PH II)

- 安全ピンを引き抜き、起動レバーを止まるまで押し下げる
- ホースをはずし火元に向ける。
- ノズルハンドルを回して全開する。

### 注意

ゲージの針が緑色の部分にあれば正常です。



### 保守管理及び点検

消火器は“いざ”という時、使うものです。点検と維持管理は、非常に大切なことです。取り扱い販売店(消防設備士)にご相談ください。防火対象物設置の消火器は、消防法第17条の3の3、政令第36条、規則第31条の6によって点検・維持を行うことになっています。



- ・製造後10年を経過したものは、耐圧試験圧力値による水圧試験を実施してください。
- ・消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んで、ご使用ください。

\* 仕様は改良のため予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 \* 詳しくは取扱説明書をご参照ください。

優秀な消防設備士の当社特約店

### マルヤマエクスセル株式会社

インターネットホームページ・アドレス <http://www.maruyamaexcell.co.jp>

本社 / 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15

お客様相談窓口 (丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

防災企画業務課 / 〒283-0044 千葉県東金市小沼田1624-1 ☎0475-52-8755 FAX 0475-52-5999

東日本営業所 東北グループ      西日本営業所 名古屋グループ

東日本営業所 東京グループ      西日本営業所 大阪グループ

東日本営業所 千葉グループ      西日本営業所 九州グループ